










Kompensuojami klausos aparatai

Kompensacinė klasė	Modelis	Produktas	Ortopedijos techninės priemonės funkcijos techninis aprašymas	Gamintojas
Vaikams				
KLA-1-1	WIDEX MAGNIFY 330 BTE 13D		<ul style="list-style-type: none"> • Maksimalus akustinio stiprinimo pikas – 46–60 dB • Maksimalus garso išėjimo lygis 110–130 dB • Dažnių diapazonas: apatinė riba ne aukštesnė kaip 250 Hz, viršutinė riba ne žemesnė kaip 7000 Hz • Funkcijų perjungimas – T-M-MT • ≥ 12 kanalų juostos (tai tam tikros dažnių juostos, kuriose garso signalas apdorojamas, t.y. reguliuojamas stiprinimas, nustatomas stiprinimo pikas, švilpimo kontrolė, triukšmo slopinimas ir kt., nepaisant kitų kanalų – dažnio juostų) • Švilpimo kontrolės funkcija (ne Notch filter – angl.) • Bluetooth ryšys ir galimybė tiesiogiai arba per priedą į klausos aparatus transliuoti garsą iš išmaniojo telefono, planšetės, TV imtuvo • DSL 5 garso apdorojimo funkcija • Baterijos lizdo užraktas • Garsinis arba optinis senkančios baterijos indikatorius • Programinė klausos aparato mygtukų blokavimo galimybė • Žymėjimas (mėlyna arba raudona spalva), kuriai ausiai pritaikytas klausos aparatas • Hermetiškumo klasė \geq IP57 	Widex
KLA-1-2	WIDEX MAGNIFY 330 BTE 13D		<ul style="list-style-type: none"> • Maksimalus akustinio stiprinimo pikas – 56–65 dB • Maksimalus garso išėjimo lygis – 125–136 dB • Dažnių diapazonas: apatinė riba ne aukštesnė kaip 250 Hz, viršutinė riba ne žemesnė kaip 7000 Hz • Bluetooth ryšys ir galimybė tiesiogiai arba per priedą į klausos aparatus transliuoti garsą iš išmaniojo telefono, planšetės, TV imtuvo • ≥ 12 kanalų juostų • Švilpimo kontrolės funkcija (ne Notch filter – angl.) • DSL 5 garso apdorojimo funkcija • Baterijos lizdo užraktas • Garsinis arba optinis senkančios baterijos indikatorius • Programinė klausos aparato mygtukų blokavimo galimybė 	Widex

			<ul style="list-style-type: none"> • Žymėjimas (mėlyna arba raudona spalva), kuriai ausiai pritaikytas klausos aparatas • Hermetiškumo klasė \geq IP57 	
KLA-1-3	WIDEX MAGNIFY 330 BTE 13D		<ul style="list-style-type: none"> • Maksimalus akustinio stiprinimo pikas – 65–75 dB • Maksimalus garso išėjimo lygis – 130–140 dB • Dažnių diapazonas: apatinė riba ne aukštesnė kaip 250 Hz, viršutinė riba ne žemesnė kaip 6000 Hz • Bluetooth ryšys ir galimybė tiesiogiai arba per priedą į klausos aparatus transliuoti garsą iš išmaniojo telefono, planšetės, TV imtuvo • \geq 12 kanalų juostos • Švilpimo kontrolės funkcija (ne Notch filter – angl.) • \geq DSL 5 garso apdorojimo funkcija • Baterijos lizdo užraktas • Garsinis arba optinis senkančios baterijos indikatorius • Programinė klausos aparato mygtukų blokavimo galimybė • Žymėjimas (mėlyna arba raudona spalva), kuriai ausiai pritaikytas klausos aparatas • Hermetiškumo klasė \geq IP57 • Dažninis perkėlimas arba kompresija, t. y. dažnių manipuliavimo funkcija (garsų iš aukštų dažnių srities (daugiau kaip 4 kHz) perkėlimo į žemesnių dažnių sritį (ne daugiau kaip 4 kHz) funkcija) arba lygiavertė funkcija, skirta sunkiam ir labai sunkiam klausos sutrikimui (daugiau kaip 4 kHz) kompensuoti 	Widex
KLA-1-4	WSA IMPACT 100		<ul style="list-style-type: none"> • Maksimalus akustinio stiprinimo pikas – 76–90 dB • Maksimalus garso išėjimo lygis – 139–144 dB • Dažnių diapazonas: apatinė riba ne aukštesnė kaip 250 Hz, viršutinė riba ne žemesnė kaip 4800 Hz • Bluetooth ryšys ir galimybė tiesiogiai arba per priedą į klausos aparatus transliuoti garsą iš išmaniojo telefono, planšetės, TV imtuvo • \geq 12 kanalų juostos • Švilpimo kontrolės funkcija (ne Notch filter – angl.) • \geq DSL 5 garso apdorojimo funkcija • Baterijos lizdo užraktas • Garsinis arba optinis senkančios baterijos indikatorius • Programinė klausos aparato mygtukų blokavimo galimybė • Žymėjimas (mėlyna arba raudona spalva), kuriai ausiai pritaikytas klausos aparatas • Hermetiškumo klasė \geq IP57 • Dažninis perkėlimas arba suspaudimas, arba kompresija, t. y. dažnių manipuliavimo funkcija (garsų iš aukštų dažnių srities 	WSA

			(daugiau kaip 4 kHz) perkėlimo į žemesnių dažnių sritį (ne daugiau kaip 4 kHz) funkcija) arba lygiavertė funkcija, skirta sunkiam ir labai sunkiam klausos sutrikimui (daugiau kaip 4 kHz) kompensuoti	
Suaugusiems				
KLA-2-1	WIDEX MAGNIFY 30 13D		<ul style="list-style-type: none"> • Maksimalus akustinio stiprinimo pikas – 42–52 dB • Maksimalus garso išėjimo lygis – 116–126 dB • Dažnių diapazonas: apatinė riba ne aukštesnė kaip 250 Hz, viršutinė riba ne žemesnė kaip 6500 Hz • Funkcijų perjungimas – M • ≥ 4 kanalų juostos • Švilpimo kontrolės funkcija (ne Notch filter – angl.) • Atviras ausies įdėklas 	Widex
KLA-2-2	WIDEX MAGNIFY 30 13D		<ul style="list-style-type: none"> • Maksimalus akustinio stiprinimo pikas – 45–55 dB • Maksimalus garso išėjimo lygis – 120–130 dB • Dažnių diapazonas: apatinė riba ne aukštesnė kaip 250 Hz, viršutinė riba ne žemesnė kaip 6000 Hz • Funkcijų perjungimas – M • ≥ 4 kanalų juostos • Švilpimo kontrolės funkcija (ne Notch filter – angl.) 	Widex
KLA-2-3	WIDEX MAGNIFY 50 13D		<ul style="list-style-type: none"> • Maksimalus akustinio stiprinimo pikas – 56–65 dB • Maksimalus garso išėjimo lygis – 125–136 dB • Dažnių diapazonas: apatinė riba ne aukštesnė kaip 250 Hz, viršutinė riba ne žemesnė kaip 6000 Hz • Funkcijų perjungimas – M • ≥ 4 kanalų juostos • Švilpimo kontrolės funkcija (ne Notch filter – angl.) 	Widex
KLA-3-1	WIDEX MAGNIFY 100 13D		<ul style="list-style-type: none"> • Maksimalus akustinio stiprinimo pikas – 65–75 dB • Maksimalus garso išėjimo lygis – 130–139 dB • Dažnių diapazonas: apatinė riba ne aukštesnė kaip 250 Hz, viršutinė riba ne žemesnė kaip 6000 Hz • Funkcijų perjungimas – M • ≥ 6 kanalų juostos • Švilpimo kontrolės funkcija (ne Notch filter – angl.) 	Widex

KLA-3-2	WSA IMPACT 50		<ul style="list-style-type: none"> • Maksimalus akustinio stiprinimo pikas – 76–90 dB • Maksimalus garso išėjimo lygis – 139–144 dB • Dažnių diapazonas: apatinė riba ne aukštesnė kaip 250 Hz, viršutinė riba ne žemesnė kaip 4500 Hz • Funkcijų perjungimas– M • ≥ 6 kanalų juostos • Švilpimo kontrolės funkcija (ne Notch filter – angl.) 	WSA
---------	------------------	---	---	-----

Vilnius, Kalvarijų g. 98-50, LT-08211

Tel.: (8 5) 2700009

El. paštas: info@surdotechnika.lt, vilnius@surdotechnika.lt

Kaunas, Eivenių g. 17, LT-50166

Tel.: (8 37) 796914

El. paštas: info@surdotechnika.lt

Klaipėda, Lietuvininkų a. 3, LT-92225

Tel.: (8 46) 217118

El. paštas: info@surdotechnika.lt

Darbo laikas: I-V 9:00 – 17:00. Registruotis nurodytais telefonais.

Šiauliai, Vilniaus g. 255, LT-76343

Mob. tel. 8-641-00330

El. paštas info@surdotechnika.lt